



www.urma.ch



**Innovation Is
Our Tool**

SWISS  QUALITY

URMA Boring System
Gamma – Our Basic Line

BRAND-NEW

Ihre Vorteile mit URMA Boring System Gamma

Advantages of Using URMA Boring System Gamma



URMA Gamma – unsere «Basic-Line»

- Das wirtschaftliche System
- Grosser Bereich (Ø 0.2mm – Ø 297mm)
- System-unabhängig
- Multifunktional einsetzbar dank Zylinderschaft
- Ideal auch für Drehmaschinen
- Höhere Stabilität durch optimierte Achsialabstützung
- Bewährte URMA Boring System Technologie

URMA Gamma – our "Basic-Line"

- The economical system
- Large range (Ø 0.2mm – Ø 297mm)
- System-independent
- Multifunctional usability thanks to cylindrical shank
- Optimal for lathes
- Higher stability due to optimized axial support
- Proven URMA Boring System technology

URMA Boring System





MicroMax

Ø 0.2 - 40 mm

MicroMax

Standard Holders


Page 8




Page 9




Page 10



Page 11



Page 11



Page 9



Page 10



Page 12



Ø 0.2 - 40 mm


Ø 0.2 - 40 mm

Feinbohrkopf 0.01 mm/ø
Fine Boring Head 0.01 mm/ø

Feinbohrkopf nicht auswuchtbar
Non Balanceable Fine Boring Head

Gamma	Order Number	L	I	D	kg	d	MCC	Index
20	G05 56 20 038	38	50	42	0.7	20	Z16	●

d = DIN 1835-B



SPARE PARTS

Gamma	①	②	③	④
20	Z00 05 01	Z00 23 01	G00 02 06	G00 02 03

Ø 0.2 - 6 mm


Bohrstangen
Boring Bars

Reduzierbüchse zu Mini-Bohrstangen
Reducer for Mini-Boring Bars

Ø 0.2 - 6 mm

Order Number	L	MCM	MCC	Index
B105.0016.U1.01	39	Z16	B105	●


Achtung: Schneidrichtung beachten!
Attention: Note the direction of cutting!



Hartmetall-Mini-Bohrstangen
Carbide Mini-Boring Bars

Ø 0.2 - 6 mm

Order Number	Ø-Range	L	I	MCM	Index
L105.1802.0.02MG12	0.2 - 0.8	23	1.0	B105	●
L105.1802.0.03MG12	0.3 - 0.9	23	1.0	B105	●
L105.1803.0.07MG12	0.7 - 2.3	23	2.0	B105	●
R105.1805.1.1TN35	1.0 - 3.4	25	6.0	B105	●
R105.1809.1.2TN35	2.0 - 6.0	25	9	B105	●



SPARE PARTS

B105..	①	②
		
	6.075T15	G00 20 03

Ø 5.8 - 22.5 mm




Bohrstangen mit Hartmetallschaft für Ausdrehtiefen bis 8xD

Boring Bars With Carbide Shank for Boring Depths up to 8xD

Reduzierbüchsen
Reducers

Ø 5.8 - 22.5 mm


Order Number	L	D	d	MCM	MCC	Index
07 00 05	17	5	16	Z16	ZS5	●
07 00 06	17	6	16	Z16	ZS6	●
07 00 08	22	8	19	Z16	ZS8	●
07 00 10	25	10	22	Z16	ZS10	●
07 00 12	31	12	22	Z16	ZS12	●



Bohrstangen mit Hartmetallschaft
Boring Bars With Carbide Shanks

Ø 5.8 - 22.5 mm

Order Number	Ø-Range	L	I	D	Inserts	MCM	MCC	Index
H06 05 06	5.8 - 10	65	20-40	5	WC.. 0201	ZS5	WC02	●
H06 06 07	7.3 - 11	70	24-48	6	WC.. 0201	ZS6	WC02	●
HW/C06 08 09	8.8 - 13	90	40-64	8	CC../CP.. 0602	ZS8	CP06	●
HW/C06 10 12	11.8 - 16	105	50-80	10	CC../CP.. 0602	ZS10	CP06	●
HW/C06 12 14	13.8 - 18	120	60-96	12	CC../CP.. 0602	ZS12	CP06	●
HW/C06 16 16	15.8 - 20	130	100	16	CC../CP.. 0602	ZS16	CP06	●
HW/C06 16 18	18.3 - 22.5	145	115	16	CC../CP.. 0602	ZS16	CP06	●



Beschreibung zu Plattenhalter mit Kombi-Plattensitz siehe Seite 12
Description see page 12 for Insert holder with combined insert pocket

SPARE PARTS

D	①	②	③	④
5-6	C00 07 01	G00 02 03	C00 20 10	G00 20 01
8-10	C00 25 03	G00 02 04	C00 20 04	G00 20 05
12	C00 07 02	G00 02 04	C00 20 01	G00 20 05
16			C00 20 01	G00 20 05

Ø 10 - 40 mm




Bohrstangen mit Stahlschaft für Ausdrehtiefen bis 4xD

Boring Bars With Steel Shank for Boring Depths up to 4xD

Bohrstangen
Boring Bars

Ø 10 - 20 mm


Order Number	Ø-Range	L	I	D	Inserts	MCM	MCC	Index
W/C06 16 10	10 - 15	38	35	8	CC../CP.. 0602..	Z16	CP06	●
W/C06 16 15	15 - 20	48	45	12.5	CC../CP.. 0602..	Z16	CP06	●
W06 16 10	10 - 15	38	35	8	CC.. 0602..	Z16	CC06	●
W06 16 15	15 - 20	48	45	12.5	CC.. 0602..	Z16	CC06	●



Bohrstangen
Boring Bars

Ø 20 - 40 mm

Order Number	Ø-Range	I	D	MCM	MCC	Index
06 16 20	20 - 25	60	17	Z16	2002	●
06 16 25	25 - 30	75	22	Z16	2002	●
06 16 30	30 - 35	75	27	Z16	2002	●
06 16 35	35 - 40	75	32	Z16	2002	●



SPARE PARTS

①	②	③	④
C00 20 01	G00 20 05	C00 25 11	G00 20 07

Ø 20 - 40 mm



Plattenhalter

Insert Holders

Plattenhalter

Insert Holders

Ø 20 - 40 mm

Order Number	L	Inserts	MCM	MCC	Index
W/C20 02 06	13	CC../CP.. 0602..	2002	CP06	•
W20 02 06	13	CC.. 0602..	2002	CC06	•
WW20 02 06	13	Wiper CC.. 0602..	2002	CC06	•




Plattenhalter mit Kombi-Plattensitz

Insert Holder With Combined Insert Pocket

Plattenhalter der Typen W/C... und Bohrstangen HW/C06... sind so ausgelegt, dass sowohl Wendeplatten mit 7° (CCGT...) als auch mit 11° Freiwinkel (CPGT...) eingesetzt werden können. Um optimalen Sitz zu gewährleisten, empfehlen wir dringend, auf diesen Plattenhaltern Wendeplatten mit engen Umfangstoleranzen zu verwenden (geschliffene CCG... oder CPG... Platten).

Insert holders type W/C... and boring bars HW/C06... are designed to hold inserts with 7° (CCGT...) as well as 11° (CPGT...) relief angle. We highly recommend to use only precision (ground) inserts (CCG... or CPG...) on such holders to guarantee a perfect fit.



SPARE PARTS

①	②
C00 20 04	G00 20 05


URMA Boring System

VersaMax - Type 14

Ø 19.5 - 88 mm

Ø 19.5 - 88 mm


VersaMax - Type 14



Ø 19.5 - 88 mm

Vorteile des patentierten URMA Zweischneiderkopfes

Advantages of the Patented URMA Double Cutter Head




Die patentierte, gegenseitige Abstützung der Plattenhalter leitet die Schnittkräfte (F_c) direkt in den Werkzeugkörper und garantiert höchste Stabilität, Zerspanungsleistung und ermöglicht:

- zweischneidiges Schruppen
- versetztes Schruppen
- individuell verstellbar
- ISO-Wendeplatten
- innere KM-Zuführung
- hohe Zuverlässigkeit
- einfache Handhabung
- nachweisbar höchste Stabilität

Patented design to direct cutting forces (F_c) directly into the body and guarantee highest stability, versatility and allows:

- double cutter roughing
- offset roughing
- individual radial adjustment
- ISO-Standard inserts
- coolant through
- high reliability
- simple handling
- optimized stability

Versetztes Schruppen
Offset Roughing



Achsal und radial versetztes Schruppen für grosse Spantiefen
(für den Vorschub pro Minute darf nur mit einer Schneide gerechnet werden, Details Seite 18)
Axial and radial offset roughing for larger cutting depth
(consider only one cutting edge for the feed rate per minute calculation, see page 18 for details)

Ø 19.5 - 88mm


Plattenhalter

Insert Holders




Plattenhalter 90°
Insert Holders 90°

Gamma	Order Number	Ø-Range	kg	Inserts	MCM	MCC	Index
18	W16 01 06	19.5 - 25	0.1	CC.. 0602..	1418	CC06	●
18	W16 02 06	22.5 - 30	0.1	CC.. 0602..	1418	CC06	●
25	W16 04 06	29 - 39	0.1	CC.. 0602..	1424	CC06	●
32	W16 06 09	38 - 51	0.1	CC.. 09T3..	1432	CC09	●
42	W16 08 09	50 - 67	0.1	CC.. 09T3..	1442	CC09	●
55	W16 10 13	66 - 88	0.2	CC.. 1204..	1455	CC12	●
55	W16 10 12P	66 - 88	0.2	CN.. 1204...	1455	CN12	●



Plattenhalter 75°
Insert Holders 75°

Gamma	Order Number	Ø-Range	kg	Inserts	MCM	MCC	Index
18	W18 02 06	22.5 - 30	0.1	CC.. 0602..	1418	CC06	●
25	W18 04 06	29 - 39	0.1	CC.. 0602..	1424	CC06	●
32	W18 06 09	38 - 51	0.1	CC.. 09T3..	1432	CC09	●
42	W18 08 09	50 - 67	0.1	CC.. 09T3..	1442	CC09	●
55	W18 10 12P	66 - 88	0.2	CN.. 1204..	1455	CN12	●



⑦⑧ Im Lieferumfang nicht enthalten
Not included in the delivery

SPARE PARTS

Gamma	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
18	G00 02 01	C00 02 10	C00 20 01	G00 20 05				
25	G00 02 01	C00 02 11	C00 20 01	G00 20 05				
32	G00 02 02	C00 02 12	C00 20 02	G00 20 03				
42	G00 02 03	C00 02 13	C00 20 02	G00 20 03				
55/CC12	G00 02 03	C00 02 14	C00 20 05	G00 20 03				
55/CN12	G00 02 03	C00 02 14		G00 20 03	A00 12 11	Z00 12 02	A00 02 17	A00 32 07

Ø 22.5 - 88 mm



Plattenhalter für versetztes Schruppen

Insert Holders for Offset Roughing

Schneiden in Durchmesser und Höhe versetzt
Doppelte Spantiefe

Inserts offset in diameter and height
Double cutting depth


Plattenhalter 90°
Insert Holders 90°

Gamma	Order Number	Order Number	Ø-Range	kg	Inserts	a _{p max}	x	MCM	MCC	Index
18	WV16 02 06	W16 02 06	22.5 - 30	0.1	CC... 0602..	2-3	0.2	1418	CC06	●
25	WV16 04 06	W16 04 06	29 - 39	0.1	CC... 0602..	2-3	0.2	1424	CC06	●
32	WV16 06 09	W16 06 09	38 - 51	0.1	CC... 09T3..	3-4	0.2	1432	CC09	●
42	WV16 08 09	W16 08 09	50 - 67	0.2	CC... 09T3..	3-4	0.25	1442	CC09	●
55	WV16 10 12P	W16 10 12P	66 - 88	0.5	CN... 1204..	4-6	0.3	1455	CN12	●

Formula

$$a_p = \frac{D_A - D_I}{4}$$

⑦⑧ Im Lieferumfang nicht enthalten
Not included in the delivery



SPARE PARTS

Gamma	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
18	G00 02 01	C00 02 10	C00 20 01	G00 20 05				
25	G00 02 01	C00 02 11	C00 20 01	G00 20 05				
32	G00 02 02	C00 02 12	C00 20 02	G00 20 03				
42	G00 02 03	C00 02 13	C00 20 02	G00 20 03				
55	G00 02 03	C00 02 14		G00 20 03	A00 12 11	Z00 12 02	A00 02 17	A00 32 07

Ø 19.5 - 88 mm



Zweischneiderköpfe


Double Cutter Heads

Zweischneiderköpfe
Double Cutter Heads

Gamma	Order Number	Ø-Range	L	I	D	kg	d	MCC	Index
18	G14 18 20 100	*19.5 - 30	100	50	20	0.3	20	1418	●
25	G14 25 25 110	29 - 39	110	56	25	0.5	25	1424	●
32	G14 32 25 120	38 - 51	120	56	32	0.8	25	1432	●
40	G14 40 25 130	50 - 67	130	56	42	1.1	25	1442	●
55	G14 55 32 150	66 - 88	150	60	55	2.2	32	1455	●

d = DIN 1835-B

* Achtung: Ø 19.5 – 20.5 max 50mm Bearbeitungslänge
* Attention: Ø 19.5 – 20.5 max 50 mm machining length



SPARE PARTS

Gamma	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
18	B00 22 01		C00 12 01	K00 02 01	G00 20 23		
25	B00 22 02		C00 12 01	K00 02 02	G00 20 24		
32	B00 22 03	G00 02 05	C00 12 08	K00 02 03		C00 14 00	G00 25 034
42	B00 22 04	G00 02 06	C00 12 04	K00 02 04		C00 14 01	G00 25 040
55	B00 22 05	G00 02 07	C00 12 05	K00 02 05		C00 14 02	G00 25 052

URMA Boring System





VersaMax - Type 25

Ø 18 - 88 mm**VersaMax - Type 25**

Standard Holders

Page 24

Pages 25 - 26



Ø 18 - 88 mm




Feinbohrköpfe 0.01 mm/Ø
Fine Boring Heads 0.01 mm/Ø

Feinbohrköpfe
Fine Boring Heads

Gamma	Order Number	Ø-Range	L	I	D	kg	d	MCC	Index
16	G25 16 16 067	18 - 22.5	67	48	16	0.2	16	2016	●
20	G25 20 20 100	22.5 - 30	100	50	20	0.3	20	2002	●
25	G25 25 25 110	29 - 39	110	56	25	0.6	25	2002	●
32	G25 32 25 120	38 - 51	120	56	32	0.9	25	2004	●
40	G25 40 25 130	50 - 67	130	56	42	1.5	25	2004	●
55	G25 55 32 150	66 - 88	150	60	55	3.0	32	2006	●

d = DIN 1835-B



SPARE PARTS

Gamma	Ø-Range	①	②	③	④	⑤	⑥
16	18 - 22.5	C00 25 18		C00 25 11	G00 20 02		
20	22.5 - 30	C00 25 01		C00 25 11	G00 20 07		
25	29 - 39	C00 25 02		C00 25 11	G00 20 07		
32	38 - 51	C00 25 03	G00 02 04	C00 25 12	G00 20 03	C00 14 00	G00 25 034
40	50 - 67	C00 25 04	G00 02 04	C00 25 12	G00 20 03	C00 14 01	G00 25 040
55	66 - 88	C00 25 05	G00 02 06	C00 25 13		C00 14 02	G00 25 052


Ø 18 - 88 mm



Feinbohr-Plattenhalter
Fine Boring Insert Holders


Kombi-Plattenhalter für ISO Wendepplatten mit 7° und 11° Freiwinkel
Combination Insert Holders for ISO Inserts With 7° and 11° Relief Angle

Gamma	Order Number	Ø-Range	Inserts	MCM	MCC	Index
16	W/C20 16 00 06	18 - 20.5	CC../CP.. 0602..	2016	CP06	●
16	W/C20 16 01 06	20 - 22.5	CC../CP.. 0602..	2016	CP06	●
20	W/C20 02 06	22.5 - 30	CC../CP.. 0602..	2002	CP06	●
25	W/C20 02 06	29 - 39	CC../CP.. 0602..	2002	CP06	●
32	W/C20 04 06	38 - 51	CC../CP.. 0602..	2004	CP06	●
42	W/C20 04 06	50 - 67	CC../CP.. 0602..	2004	CP06	●
55	W/C20 06 06	66 - 88	CC../CP.. 0602..	2006	CP06	●



Plattenhalter für ISO Wendepplatten mit 7° Freiwinkel
Insert Holders for ISO Inserts With 7° Relief Angle

Gamma	Order Number	Ø-Range	Inserts	MCM	MCC	Index
20	W20 02 06	22.5 - 30	CC.. 0602..	2002	CC06	●
25	W20 02 06	29 - 39	CC.. 0602..	2002	CC06	●
32	W20 04 06	38 - 51	CC.. 0602..	2004	CC06	●
42	W20 04 06	50 - 67	CC.. 0602..	2004	CC06	●
55	W20 06 09	66 - 88	CC.. 09T3..	2006	CC09	●



SPARE PARTS

Order Number	①	②
W/C20 16 00 06	C00 20 04	G00 20 05
W/C20 16 01 06	C00 20 04	G00 20 05
W/C20 06 06	C00 20 01	G00 20 05
W20 02 06	C00 20 04	G00 20 05
W20 04 06	C00 20 01	G00 20 05
W20 06 09	C00 20 37	G00 20 03

Ø 22.5 - 88 mm




Feinbohr-Plattenhalter

Fine Boring Insert Holders

Plattenhalter 95° für Wiper Wendeplatten und 7° Freiwinkel
Insert Holders 95° for Wiper Inserts With 7° Clearance Angle

Gamma	Order Number	Ø-Range	L	Inserts	MCM	MCC	Index
20	WW20 02 06	22.5 - 30	13	Wiper CC... 0602..	2002	CC06	●
25	WW20 02 06	29 - 39	13	Wiper CC... 0602..	2002	CC06	●
32	WW20 04 06	38 - 51	17	Wiper CC... 0602..	2004	CC06	●
42	WW20 04 06	50 - 67	17	Wiper CC... 0602..	2004	CC06	●
55	WW20 06 09	66 - 88	22	Wiper CC... 09T3..	2006	CC09	●




Wiper Wendeplatten

Wiper Inserts

Die Möglichkeiten von Wiper Wendeplatten (doppelter Vorschub bei gleicher Oberflächengüte oder verbesserte Oberflächengüte bei gleichem Vorschub) können nur mit Plattenhaltern mit 95° Anstellwinkel genutzt werden.

The advantages of Wiper inserts (double feed rate at equal surface quality or improved surface quality at equal feed rate) can only be used with insert holders with 95° setting angle.



SPARE PARTS

Order Number	①	②
WW20 02 06	C00 20 04	G00 20 05
WW20 04 06	C00 20 01	G00 20 05
WW20 06 09	C00 20 37	G00 20 03









URMA Boring System

IntraMax

Ø 49 - 297 mm

Ø 49 - 297 mm

IntraMax

				Inside Machining		Outside Machining		Axial Grooving		
Standard Holders	Page 42	Page 40	Double Roughing	Page 32	Page 41		Page 32	36 - 37	38 - 39	
										
				Page 32	Page 32		Page 32	Twin Head Grooving		
										
Standard Holders	Page 42		Roughing Finishing Process (RFP)	Pages 32 - 33	33	Pages 32 - 33	33	36 - 37		
			Single Head Finishing	Page 33		Page 33		Single Head Grooving		
										

Ø 49 - 297 mm


Plattenhalter Schrappen

Insert Holders Roughing

Für Innen- und Aussenbearbeitung
For Internal and External Machining


Plattenhalter
Insert Holders

Order Number	Ø-Range	L	kg	Inserts	MCM	MCC	Index
W17 02 09 028	49 - 88	28	0.1	CC.. 09T3..	DK2203	CC09	●
W17 01 12 040	87 - 297	40	0.3	CN.. 1204..	DK2201	CN12	●



Plattenhalter für versetztes Schrappen
Insert Holder for Offset Roughing

Order Number	Ø-Range	L	kg	Inserts	a _p	MCM	MCC	Index
WV17 01 12 040	87 - 297	39.7	0.3	CN.. 1204..	4 - 6	DK2201	CN12	●
W17 01 12 040	87 - 297	40	0.3	CN.. 1204..	4 - 6	DK2201	CN12	●



Formula

$$a_p = \frac{D_A - D_i}{4}$$

SPARE PARTS

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
W17 02..	C00 02 86		C00 20 02	G00 20 03				G00 02 01
W17 01 (WV)	C00 02 79	Z00 12 02		G00 20 03	A00 12 11	A00 02 17	A00 32 07	G00 02 02

⑥ ⑦ Im Lieferumfang nicht enthalten
Not included in the delivery

Ø 49 - 297 mm



Feinbohrköpfe

Fine Boring Heads

Für Innen- und Aussenbearbeitung
For Internal and External Machining


Feinbohrköpfe 0.005 mm/Ø
Fine Boring Heads 0.005 mm/Ø

Order Number	Ø-Range	L	I	kg	MCM	MCC	Index
23 02 10 028	49 - 88	28	10	0.15	DK2203	2012	●
23 01 30 040	87 - 297	40	18	0.4	DK2201	2010	●




Feinbohrplattenhalter
Fine Boring Insert Holders

Order Number	Ø-Range	L	Inserts	MCM	MCC	Index
W/C20 12 06 000	49 - 88	18	CP..0602../CC..0602..	2012	CP06	●
W/C20 10 06 000	87 - 297	22	CP..0602../CC..0602..	2010	CP06	●
W20 12 06 000	49 - 88	18	CC..0602..	2012	CC06	●
W20 10 06 000	87 - 297	22	CC..0602..	2010	CC06	●
WV20 12 06 000	49 - 88	18	Wiper CC..0602..	2012	CC06	●
WV20 10 06 000	87 - 297	22	Wiper CC..0602..	2010	CC06	●



Gegengewichte
Counter Weights

Order Number	Ø-Range	L	kg	MCM	Index
23 02 10 024	49 - 88	28	0.1	DK2203	●
23 01 10 036	87 - 297	40	0.3	DK2201	●



SPARE PARTS


Ø-Range	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
49 - 88	C00 02 86	C00 22 56	K00 02 44	C00 25 01	Z00 23 02		G00 20 07	G00 02 01	G00 02 03	G00 02 04	G00 02 01
87 - 297	C00 02 79	C00 22 11	K00 02 01	C00 07 01	Z00 23 02			G00 02 02	G00 02 03		
W..20						C00 20 01	G00 20 05				

Ø 49 - 297 mm

IntraMax

Schruppen und Schlichten in einem Arbeitsgang (RFP)

Simultaneous Single-Pass Roughing and Finishing (RFP)



Voreinstellung der beiden Schneiden bei RFP
Presetting of roughing and finishing cutting edge



IntraMax Kombination für RFP
IntraMax RFP combination

Durch den Einsatz von radial und achsial versetzten Schneiden kann die Bearbeitungszeit drastisch reduziert werden. Vor- und Fertigbearbeitung werden in einem einzigen Arbeitsgang erledigt.
(RFP = Roughing-Finishing-Process)

Das Verfahren kann auf dem IntraMax angewendet werden und deckt einen Durchmesserbereich von 49 bis 297 mm ab. Empfohlene Spantiefe für den Schrappkopf ist a_p 2.5 mm für Stahl.

Weitere Vorteile:

- geringere Werkzeugkosten
- kürzere Bearbeitungszeit
- hohe Oberflächenqualität
- IT7 in einem Arbeitsgang

Simultaneous single-pass roughing and finishing requires radial and axial boring head offset. Cutting time is dramatically reduced.
(RFP = Roughing-Finishing-Process)

On IntraMax RFP can be applied and covers the entire diameter range from 49 to 297 mm. Recommended cutting depth on the roughing insert is a_p 2.5 mm for steel.

Further advantages:

- reduced tooling investment
- shorter cutting time
- high surface quality
- IT7 tolerances in one pass

Ø 5 - 45 mm

Achsialeinsteichen

Face Grooving


Plattenhalter
Insert Holder

Nut-Aussen
Outer Groove

Order Number	L	I	B	Type	Index
BKT105.U90K.01	24.5	17.5	28.5	R105	●

Ab $\varnothing D_{amin} = 2x (6\text{ mm} + f_{\text{Schneidplatte}})$ sind zwei Plattenhalter gleichzeitig einsetzbar (f siehe Seiten 38 und 39). Für kleinere D_{amin} ist nur ein Plattenhalter mit Gegengewicht möglich.

From $\varnothing D_{amin} = 2x (6\text{ mm} + f_{\text{insert}})$ two insert holders can be used simultaneously (f see pages 38 and 39). For smaller D_{amin} only one insert holder plus counter weight can be used together.




Durchmesserkonsole
Diameter Extender

Order Number	Ø-Range	Page	Insert holder	Index
1)	5 - 18	42	BKT105.U90K.01	●
22 03 06 012	18 - 31	40		●
22 03 07 012	31 - 45	40		●

- 1) **Direkt über Grundaufnahme oder Zwischenkonsole (Seite 42)**
Directly via basic holder or intermediate adaptor (see page 42)

Gegengewicht
Counter Weight

Order Number	L	I	B	Index
020.U00K.2040	24.5	17.5	22	●



SPARE PARTS

	①	②
BKT105. ...	6.075T15	G00 20 035

Ø 31 - 242 mm

Plattenhalter
Insert Holder

Nut-Aussen
Outer Groove


Order Number	L	I	B	Type	Index
BKT105.U90G.01 ¹⁾	36.4	24.4	39.5	R105	●
BKT110.U17G.02 ²⁾	41	26	39.5	RA110	●

- 1) Ab $\varnothing D_{amin} = 2x (6\text{ mm} + f_{\text{Schneidplatte}})$ sind zwei Plattenhalter gleichzeitig einsetzbar (f siehe Seiten 38 und 39). Für kleinere D_{amin} ist nur ein Plattenhalter mit Gegengewicht möglich.

From $\varnothing D_{amin} = 2x (6\text{ mm} + f_{\text{insert}})$ two insert holders can be used simultaneously (f see pages 38 and 39). For smaller D_{amin} only one insert holder plus counter weight can be used together.

- Ab $\varnothing D_{amin} = 2x (13,5\text{ mm} + f_{\text{Schneidplatte}})$ sind zwei Plattenhalter gleichzeitig einsetzbar (f siehe Seite 39). Für kleinere D_{amin} ist nur ein Plattenhalter mit Gegengewicht möglich.

From $\varnothing D_{amin} = 2x (13,5\text{ mm} + f_{\text{insert}})$ two insert holders can be used simultaneously (f see page 39). For smaller D_{amin} only one insert holder plus counter weight can be used together.




Durchmesserkonsole
Diameter Extender

Order Number	Ø-Range	Page	Insert holder	Index
1)	31 - 61	42	BKT105.U90G.01 BKT110.U17G.02	●
22 01 11 018	61 - 91	40		●
22 01 14 018	91 - 122	40		●
22 01 17 018	122 - 152	40		●
22 01 20 023	152 - 182	40		●
22 01 23 023	182 - 212	40		●
22 01 26 028	212 - 242	40		●

- 1) **Direkt über Grundaufnahme oder Zwischenkonsole (Seite 42)**
Directly via basic holder or intermediate adaptor (see page 42)

Gegengewicht
Counter Weight

Order Number	Ø-Range	L	kg	MCM	Index
23 01 10 036	31 - 242	40	0.3	DK2201	●



SPARE PARTS

Ø-Range	①	②	③	④
31 - 242	C00 02 79	G00 02 02	6.075T15	G00 20 030

Achsialeinstechen (System HORN-URMA)

Face Grooving (System HORN-URMA)



Schneidplatten Typ 105...8

Inserts Type 105...8

Order Number	W ^{+0.05}	f	r	L	l	t _{max}	D _{min}	Type	HM-Sorten		Index
									Carbide grades	MG12	Ti25
R105.0510.1.8	1.0	2.0	0.05	25	10	2.0	5.0	BKT105...	●	●	●
R105.0515.1.8	1.5	2.0	0.05	25	10	3.0	5.0	BKT105...	●	●	●
R105.0520.1.8	2.0	2.0	0.05	25	10	5.0	5.0	BKT105...	●	●	●
R105.0510.2.8	1.0	2.0	0.05	35	15	2.0	5.0	BKT105...	●	●	●
R105.0515.2.8	1.5	2.0	0.05	35	15	3.0	5.0	BKT105...	●	●	●
R105.0520.2.8	2.0	2.0	0.05	35	15	5.0	5.0	BKT105...	●	●	●
R105.0610.1.8	1.0	2.0	0.05	25	10	2.0	6.0	BKT105...	●	●	●
R105.0615.1.8	1.5	2.0	0.05	25	10	3.0	6.0	BKT105...	●	●	●
R105.0620.1.8	2.0	2.0	0.05	25	10	5.0	6.0	BKT105...	●	●	●
R105.0610.2.8	1.0	2.0	0.05	35	15	2.0	6.0	BKT105...	●	●	●
R105.0615.2.8	1.5	2.0	0.05	35	15	3.0	6.0	BKT105...	●	●	●
R105.0620.2.8	2.0	2.0	0.05	35	15	5.0	6.0	BKT105...	●	●	●
R105.0810.1.8	1.0	2.0	0.15	25	10	2.0	8.0	BKT105...	●	●	●
R105.0815.1.8	1.5	2.0	0.15	25	10	3.0	8.0	BKT105...	●	●	●
R105.0820.1.8	2.0	2.0	0.15	25	10	4.0	8.0	BKT105...	●	●	●
R105.0825.1.8	2.5	2.0	0.15	25	10	5.0	8.0	BKT105...	●	●	●
R105.0830.1.8	3.0	2.0	0.15	25	10	6.0	8.0	BKT105...	●	●	●
R105.0810.2.8	1.0	2.0	0.15	35	15	2.0	8.0	BKT105...	●	●	●
R105.0815.2.8	1.5	2.0	0.15	35	15	3.0	8.0	BKT105...	●	●	●
R105.0820.2.8	2.0	2.0	0.15	35	15	4.0	8.0	BKT105...	●	●	●
R105.0825.2.8	2.5	2.0	0.15	35	15	5.0	8.0	BKT105...	●	●	●
R105.0830.2.8	3.0	2.0	0.15	35	15	6.0	8.0	BKT105...	●	●	●

MG12
Unbeschichtetes Hartmetall für tiefe Schnittgeschwindigkeiten in Stahl, Guss und NE-Metallen


Ti25
TiCN-beschichtetes Hartmetall für mittlere Schnittgeschwindigkeiten in Stahl und NE-Metallen

Weitere Abmessungen und Schneiden-profile auf Anfrage

MG12
Uncoated carbide for low cutting speed in steel, cast iron and non-ferrous metals

Ti25
TiCN coated carbide for medium cutting speed in steel and non-ferrous metals


Further dimensions and insert profiles upon request



Schneidplatten Typ 105...9

Inserts Type 105...9

Order Number	W ^{+0.05}	f	r	L	l	t _{max}	D _{min}	Type	HM-Sorten		Index
									Carbide grades	Ti25	
R105.0810.1.9	1.0	0.4	0.15	25	10	2.0	8.0	BKT105...	●		●
R105.0815.1.9	1.5	0.4	0.15	25	10	3.0	8.0	BKT105...	●		●
R105.0820.1.9	2.0	0.4	0.15	25	10	4.0	8.0	BKT105...	●		●
R105.0825.1.9	2.5	0.4	0.15	25	10	5.0	8.0	BKT105...	●		●
R105.0830.1.9	3.0	0.4	0.15	25	10	6.0	8.0	BKT105...	●		●




Schneidplatten Typ A110

Inserts Type A110

Order Number	W ^{+0.05}	f	r	L	t _{max}	D _{min}	Type	HM-Sorten		Index
								Carbide grades	Ti25	
RA110.2030.3.0	3.0	1.5	0.2	50	20	20 - 50*	BKT110...	●		●
RA110.2030.5.0	3.0	1.5	0.2	60	30	20 - 50*	BKT110...	●		●
RA110.5030.3.0	3.0	1.5	0.2	50	20	>50	BKT110...	●		●
RA110.5030.5.0	3.0	1.5	0.2	60	30	>50	BKT110...	●		●

* Axialstechen ins Volle bei voller Stechtiefe nur bei D_s = 20 - 50 mm möglich
Face grooving with full width to the full depth only possible between D_s = 20 - 50 mm



Ø 49 - 297 mm


Durchmesserkonsolen
Diameter Extenders



Durchmesserkonsolen
Diameter Extenders

Ø 49 - 88 mm

Order Number	Ø-Range	L	I	D	kg	MCM	MCC	Index
1)	49 - 62							●
22 03 06 012	62 - 75	12	40	59	0.2	Z2203	DK2203	●
22 03 07 012	75 - 88	12	40	72	0.3	Z2203	DK2203	●



Durchmesserkonsolen
Diameter Extenders

Ø 87 - 297 mm

Order Number	Ø-Range	L	I	D	kg	MCM	MCC	Index
1)	87 - 117						DK2201	●
22 01 11 018	117 - 147	18	58	110	0.8	Z2201	DK2201	●
22 01 14 018	147 - 177	18	58	140	1	Z2201	DK2201	●
22 01 17 018	177 - 207	18	58	170	1.2	Z2201	DK2201	●
22 01 20 023	207 - 237	23	63	200	1.6	Z2201	DK2201	●
22 01 23 023	237 - 267	23	63	230	1.9	Z2201	DK2201	●
22 01 26 028	267 - 297	28	63	260	2.6	Z2201	DK2201	●

- 1) **Direkt über Grundaufnahme**
Directly via basic holder

SPARE PARTS

Ø-Range	①	②	③
49 - 88	C00 22 05	K00 02 01	C00 12 08
87 - 297	C00 22 02	K00 02 20	C00 12 61

Ø 9 - 249 mm

Zwischenplatten für Aussenbearbeitung
Intermediate Adaptors for External Machining



Zwischenplatte
Intermediate Adaptors


Ø 9 - 35 mm

Order Number	Ø-Range	D	dz	ds	L	lz	lk	kg	Diameter extender	MCM	MCC	Index
22 04 00 012	9 - 22	59	74	Ø + 56 mm	28	12	12	0.1	22 03 06 012	DK2203	DK2203	●
22 04 00 012	22 - 35	72	87	Ø + 56 mm	28	12	12	0.1	22 03 07 012	DK2203	DK2203	●

Zwischenplatte
Intermediate Adaptors

Ø 9 - 249 mm

Order Number	Ø-Range	D	dz	ds	L	lz	lk	kg	Diameter extender	MCM	MCC	Index
22 02 00 018	9 - 39	110	125	Ø + 100 mm	40	18	18	0.25	22 01 11 018	DK2201	DK2201	●
22 02 00 018	39 - 69	140	155	Ø + 100 mm	40	18	18	0.25	22 01 14 018	DK2201	DK2201	●
22 02 00 018	69 - 99	170	185	Ø + 100 mm	40	18	18	0.25	22 01 17 018	DK2201	DK2201	●
22 02 00 018	99 - 129	200	215	Ø + 100 mm	40	18	23	0.25	22 01 20 023	DK2201	DK2201	●
22 02 00 018	129 - 159	230	245	Ø + 100 mm	40	18	23	0.25	22 01 23 023	DK2201	DK2201	●
22 02 00 018	159 - 189	260	275	Ø + 100 mm	40	18	28	0.25	22 01 26 028	DK2201	DK2201	●
22 02 00 018	189 - 219	290	305	Ø + 100 mm	40	18	28	0.25	22 01 29 028	DK2201	DK2201	●
22 02 00 018	219 - 249	320	335	Ø + 100 mm	40	18	28	0.25	22 01 32 028	DK2201	DK2201	●



SPARE PARTS

Ø-Range	①	②	③
9 - 35	C00 22 05	K00 02 01	C00 12 08
9 - 249	C00 22 74	K00 02 20	C00 12 61

Ø 49 - 297 mm


Konsolen

Adaptors

Konsole mit Zylinderschaft

Adaptor With Cylindrical Shank


Gamma	Order Number	Ø-Range	L	I	D	d	kg	MCC	Index
20	G21 46 20 036	49 - 88	36	50	46	20	0.6	Z2203	



Konsole für Aufsteckfräsdorne

Adaptor for Shell Mill Holder

Gamma	Order Number	Ø-Range	L	D	d	kg	MCC	Index
80	G21 80 32 052	87 - 297	52	80	32	1.8	Z2201	



SPARE PARTS

Ø-Range	①	②	③	④	⑤	⑥
49 - 88	C00 22 05	K00 02 01	C00 12 08	C00 14 03	G00 25 045	Z00 21 20
87 - 297	C00 22 02	K00 02 20				


Voreinstellen Feinbohrköpfe

Pre-Setting Fine Boring Heads

Ø 0.2 - 88 mm

MicroMax, VersaMax - Type 25/A25

- | | |
|--|--|
| 1. Blockierschraube A lösen | 1. Loosen locking screw A |
| 2. Ausdrehdurchmesser an der Mikrometerschraube B einstellen | 2. Set the boring diameter at the micrometer screw B |
| 3. Blockierschraube wieder anziehen | 3. Re-tighten the locking screw |




Zusammenbau von System IntraMax

Assembly of System IntraMax

Ø 49 - 297 mm

IntraMax

- | | |
|--|---|
| 1. Durchmesserkonsole (falls nötig) mit vier Schrauben A auf Aufnahme oder Zwischenkonsole montieren | 1. Mount the diameter adaptor (if needed) onto the adaptor or intermediate adaptor with four screws A |
| 2. Schrubb- oder Schlichtplattenhalter mit je zwei Schrauben B montieren (im Normalfall werden zwei Köpfe gleichzeitig eingesetzt) | 2. Mount the roughing or finishing insert holders with two screws B each (normally, two heads are mounted at the same time) |
| 3. Über grobskalieren an Kopf und Konsole Plattenhalter ausrichten | 3. Align the insert holders using the coarse graduations on the head and the adaptor |
| 4. Für die Aussenbearbeitung muss die Zwischenplatte montiert werden | 4. For external machining, the intermediate adaptor must be mounted |
| 5. Danach die Schrubb- oder Schlichtplattenhalter mit je zwei Schrauben C montieren | 5. Then mount the roughing or finishing insert holders with two screws C |




Voreinstellen System

Pre-Setting the System

Ø 49 - 297 mm

IntraMax

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausdrehdurchmesser auf dem Voreinstellplatz mittels Skalenschraube A respektive Justierschraube D einstellen 2. Skalenschraubenblockierung E anziehen 3. Wenn gleichzeitig zwei Feinbohrköpfe eingesetzt werden, Feinbohrreinsatz mit Schlüssel C lösen, die Schneide mit Schlüssel B einstellen und mit Schlüssel C erneut klemmen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Set the boring diameter to the pre-set position using setting dial A or adjusting screw D respectively 2. Tighten the setting dial locking device E 3. If two fine boring heads are to be used simultaneously, loosen the fine boring insert using key C, set the blade with key B, and reclamp with the key C |
|--|---|




Voreinstellen Zweischneider

Setting the Bore Diameter on a Double Cutter

Ø 19.5 - 88 mm

VersaMax - Type 14

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Klemmschraube A, mit montierter Spannscheibe, vorerst nur leicht anziehen 2. Mit Justierschraube B die Schneide auf genauen Durchmesser einstellen 3. Klemmschraube A fest anziehen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gently tighten clamping screws A (spring washer must be fitted) 2. Set the cutter to the exact diameter with the adjusting screw B 3. Firmly tighten clamping screw A |
|--|--|




Axialabstützmutter Gamma

Axial Support Nut Gamma

VersaMax Type 25, VersaMax Type 14, IntraMax

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Axialabstützmutter von Hand bis zum Anschlag Richtung Schneide schrauben 2. Gamma-Systemwerkzeug in Weldonaufnahme DIN 1835-B, Spannzangen- oder Hydrodehnfutter spannen. Ein Abstand zwischen Axialstützmutter und Futter muss vorhanden sein 3. Axialabstützmutter mit Hakenschlüssel DIN 1810-B angemessen gegen die Stirnfläche der Aufnahme verspannen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Screw the axial support nut by hand against the stop towards the insert 2. Clamp Gamma-system tool in Weldon adaptor DIN 1835-B, collet or hydro chuck. Note the gap between holder and axial support nut 3. Tighten axial support nut with hook spanner DIN 1810-B holder with a moderate force |
|--|---|



URMA Tools

Drilling, Boring & Reaming





URMA AG WERKZEUGFABRIK

Obermatt 3
CH-5102 Rapperswil
Switzerland
T +41 62 889 20 20
F +41 62 889 20 28
info@urma.ch
www.urma.ch

SWISS  QUALITY



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Subsidiaries

URMA GmbH
Eisenbahnstraße 37
D-77815 Bühl
+49 7223 911 170
info@urma-gmbh.de

URMA Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 511, Hua Nan Mansion
1988 Dongfang Road
Pudong New District
CN-200125 Shanghai
+86 (21) 6109 6216
info@urmachina.com

Iraupen URMA
Polígono Belartza
ES-20018 Donostia-San Sebastian
Spain
+34 943 667 036
info@iraupen.es

License Manufacturer

Command Tooling Systems, LLC
13931 Sunfish Lake Blvd.
Ramsey MN, 55303 USA
+1 800 328 2197
support@commandtool.com

Paul Horn GmbH
Horn-Straße 1
D-72072 Tübingen
+49 (0) 7071 7004 0
info@phorn.de

Sumitomo Electric Ind., Ltd.
1-1-1, Koyakita,
Itami-shi, Hyogo 664-0016
Japan
+81 72 772 4535
info@sumitomotool.com